


Válvula pneumática VLX-2-3/4-MS

Número de referência: 34435

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Construção	Válvula do diafragma
Tipo de atuação	Pneumático
Princípio de vedação	Suave
Posição de montagem	Qualquer um
Tipo de montagem	Instalação em linha
Conexão da válvula	G3/4
Largura nominal	20 mm
Função da válvula	2/2 vias, solenoide simples, fechado
Direção de fluxo	Não reversível
Pressão média	1 bar...10 bar
Função de escape de ar	Não estrangulável
Método de reposição	Mola pneumática
Tipo de controlo	Pilotado
Meio de controlo	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Meio	Ar comprimido filtrado, grau de filtração 200 µm
Temperatura do meio	-10 oC...80 oC
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Caudal nominal normal (normalizado de acordo com a norma DIN 1343)	10500 l/min
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Material da caixa	Latão
Material dos parafusos	Aço inoxidável de liga alta
Número do material do parafuso	1.4301
Peso do produto	1135 g