

Fixação por flange FNG-160

Cód. do item: 34478

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	160
Norma correspondente	ISO 15552 (até agora também VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Classe de resistência à corrosão KBK	1 - baixa resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-40 oC...150 oC
Peso do produto	3550 g
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material de fixação	Fundido com grafite esferoidal envernizado
Material dos parafusos	Aço Galvanizado