


Unidade guia FENG-32- -GF

Número de referência: 34481

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	32
Curso	10 mm...500 mm
Posição de montagem	Qualquer um
Guia	Guia do mancal liso
Construção	Guia
Prevenção e proteção contra explosões	Considerar as informações na certificação
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-20 oC...80 oC
Força de deslocamento	30 N
Mobilidade de carga adicional por curso de 10 mm	17 g
Peso básico com curso de 0 mm	1570 g
Peso adicional por curso de 10 mm	17 g
Centro de gravidade da massa movimentada com curso de 0 mm	43 mm
Centro de gravidade adicional da carga movimentada por curso de 10 mm	4.5 mm
Tipo de montagem	Com rosca fêmea
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material do componente guia	Aço de alta liga
Material da caixa	Liga de alumínio anodizado forjada
Material da placa de balança	Liga de alumínio anodizado forjada