

Unidade guia FENG-32-100-KF

Cód. do item: 34494

FESTO



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|--------------------------------|------------------------------------------|
| Tamanho | 32 |
| Curso | 100 mm |
| Posição de instalação | Indiferente |
| Guia | Guia com esferas recirculantes |
| Estrutura | Guia |
| Proteção contra explosão | Observe as considerações na certificação |
| Conformidade LABS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura ambiente | -20 oC...80 oC |
| Força máx. Fy | 750 N |
| Força máxima Fy estática | 1020 N |
| Força máx. Fz | 750 N |
| Força máxima Fz estática | 1020 N |
| Torque máximo Mx | 28 Nm |
| Torque máximo Mx estático | 38 Nm |
| Torque máximo My | 34 Nm |
| Torque máximo My estático | 46 Nm |
| Torque máx. Mz | 34 Nm |
| Torque máx. Mz estático | 46 Nm |
| Força de deslocamento | 15 N |
| Peso do produto | 1710 g |
| Tipo de fixação | Com rosca fêmea |
| Indicação sobre os materiais | Conformidade RoHS |
| Material do elemento guia | Aço temperado |
| Material corpo | Liga de alumínio forjado anodizado |
| Material da placa de adaptação | Liga de alumínio forjado anodizado |