

Válvula de retenção pilotada HGL-1/2-NPT

Número de referência: 34880

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Função da válvula	Função sem retenção desbloqueada
Conexão pneumática 1	1/2 NPT
Conexão pneumática 2	1/2 NPT
Tipo de montagem	Aparafusar
Caudal nominal normal (normalizado de acordo com a norma DIN 1343)	0 l/min...1600 l/min
Pressão operacional	0.02 MPa...1 MPa 0.2 bar...10 bar
Pressão de piloto MPa	0.1 MPa...1 MPa
Pressão do piloto	1 bar...10 bar
Pressão de piloto psi	14.5 psi...145 psi
Temperatura ambiente	-20 oC...80 oC
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sobre o meio operacional/controlo	A operação lubrificada é possível (no caso em que a operação lubrificada será sempre obrigatória)
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura do meio	-20 oC...80 oC
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS