


Cabo de conexão
KMYZ-2-24-2,5-LED
Número de referência: 34997

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Classificação marítima	Ver certificado
Indicação da posição de comutação	LED
Tipo de montagem	Na válvula solenoide através do parafuso autorroscante
Posição de montagem	Qualquer um
Peso do produto	50 g
Ligação elétrica	2 pinos/2 fios Tomada/cabo angular Formato retangular/extremidade aberta
Tensão de funcionamento nominal CC	24 V
Carga admissível da corrente a 40 °C	1 A
Conexão protetora à terra	Ausente
Comprimento do cabo	2.5 m
Característica do cabo	Padrão
Diâmetro do cabo	3.4 mm
Composição do cabo	2 x 0,25 mm ²
Nível de proteção	IP65
Temperatura ambiente	-10 oC...50 oC
Marcação CE (ver declaração de conformidade)	De acordo com a diretiva RoHS da UE
Marcação UKCA (ver declaração de conformidade)	De acordo com as especificações da RoHS do Reino Unido
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Material da bainha do cabo	TPE-U(PUR)
Material da caixa	PA
Material dos contactos do pino	Bronze