


Unidade guia
FEN-8/10- -GF
Número de referência: 35196

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	8/10
Curso	1 mm...100 mm
Posição de montagem	Qualquer um
Guia	Guia do mancal liso
Construção	Guia
Prevenção e proteção contra explosões	Considerar as informações na certificação
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-20 oC...80 oC
Força de deslocamento	15 N
Mobilidade de carga adicional por curso de 10 mm	8 g
Peso básico com curso de 0 mm	332 g
Peso adicional por curso de 10 mm	8 g
Centro de gravidade da massa movimentada com curso de 0 mm	30 mm
Centro de gravidade adicional da carga movimentada por curso de 10 mm	4.9 mm
Tipo de montagem	Com rosca fêmea
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material do componente guia	Aço de alta liga
Material da caixa	Liga de alumínio anodizado forjada
Material da placa de balança	Liga de alumínio anodizado forjada