


Ventosa com conexão VASB-100-1/4-NBR

Número de referência: 35416

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Largura nominal	4 mm
Diâmetro da ventosa	100 mm
Diâmetro efetivo da ventosa	85 mm
Posição de conexão	Em cima
Formato da ventosa	Foles redondos, 1,5 convoluções
Meio de funcionamento	Ar atmosférico de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-20 oC...80 oC
Esforço de arranque em vácuo a 70%	397 N
Força de retenção na pressão operacional nominal	397 N
Rosca de montagem	G1/4
Montagem da ventosa	G 1/4
Conexão de vácuo	G1/4
Cor	Preto
Dureza da margem	60 +/- 5
Material do punhão aparafusado	Zinco fundido
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da ventosa	NBR