

Pistola de ar económica LSP-1/4-D

Número de referência: 35528

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Função de escape de ar	Sopro doseado
Pressão operacional	0 bar...10 bar
Taxa de fluxo relativa à atmosfera	120 l/min
Caudal nominal normal (normalizado de acordo com a norma DIN 1343)	120 l/min
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nota sobre o meio operacional/controlo	A operação lubrificada é possível (no caso em que a operação lubrificada será sempre obrigatória)
Classe de resistência à corrosão (CRC)	1 - Baixa resistência à corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364 zona III
Nível de ruído	90 dB(A)
Temperatura ambiente	-10 oC...50 oC
Peso do produto	240 g
Conexão pneumática	Rosca interna G1/4
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da caixa	Liga de alumínio forjada