

Vedante da iluminação MV-LD-12-24DC

Número de referência: 35558

FESTO



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|---------------------------------------|--|
| Indicação da posição de comutação | LED |
| Tipo de montagem | Na válvula solenoide do ar com parafuso central M3 |
| Peso do produto | 1.6 g |
| Ligação elétrica | Formato B De acordo com EN 175301-803 Formato quadrado MSV |
| Faixa da tensão de operação CC | 12 V...24 V |
| Conexão protetora à terra | Presente |
| Potência nominal do vedante iluminado | 0.05 W |
| Nível de proteção | IP65 |
| Temperatura ambiente | -25 oC...85 oC |
| Em conformidade com LABS | VDMA24364-B2-L |
| Material da caixa | TPE-U(PU) |
| Cor | Transparente |