

Bujão B-3/4

Número de referência: 3572

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho da embalagem	1
De acordo com a norma	DIN 908
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Torque de aperto nominal	35 Nm
Tolerância para o torque de aperto nominal	± 10%
Peso do produto	76 g
Tipo de montagem	Hexágono interno, tamanho 12 mm
Conexão pneumática 1	Rosca externa G3/4
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material do bujão	Aço, galvanizado
Material da junta circular	PA TPE-U(PUR)