

Base de apoio
VABS-S7-RB-B-G14-VDE1-R12

Número de referência: 3580505

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Posição de montagem	Qualquer um
Conexão da alimentação de ar de piloto	Externo Interno
Pressão operacional	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar
Prevenção e proteção contra explosões	Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [-:~:-]
Classe de resistência à corrosão (CRC)	4 - Resistência particularmente muito elevada à corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364 zona III
Nível de proteção	IP65
Tipo de montagem	Pelo orifício de passagem
Porta de ar de piloto 12	G1/4
Conexão pneumática 1	G1/4
Conexão pneumática 2	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Conexão pneumática 3	G1/4
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da base de apoio	Alumínio metalizado
Material de vedações	NBR