


Placa intermédia reguladora de pressão LR-ZP-P-D-3

Número de referência: 35968



Ficha técnica

Característica	Valor
De acordo com a norma	ISO 5599-1
Função integrada	Regulador de pressão
Construção	Pistão
Faixa de regulação da pressão MPa	0 MPa...1,2 MPa
Taxa de regulação da pressão	0 bar...12 bar
Taxa de regulação da pressão psi	0 psi...174 psi
Pressão de entrada 1	14 bar
Pressão de suprimento 1 MPa	1,4 MPa
Pressão de entrada 1 psi	203 psi
Certificado	UL - Recognized (OL)
Em conformidade com LABS	VDMA24364 zona III
Peso do produto	1220 g
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material de vedações	NBR
Material da caixa	Alumínio fundido Aço