


# Placa intermédia reguladora de pressão LR-ZP-A-D-3

Número de referência: 35971



## Ficha técnica

| Característica                    | Valor                      |
|-----------------------------------|----------------------------|
| De acordo com a norma             | ISO 5599-1                 |
| Função integrada                  | Regulador de pressão       |
| Construção                        | Pistão                     |
| Faixa de regulação da pressão MPa | 0.05 MPa...1.2 MPa         |
| Taxa de regulação da pressão      | 0.5 bar...12 bar           |
| Taxa de regulação da pressão psi  | 7.25 psi...174 psi         |
| Pressão de entrada 1              | 14 bar                     |
| Pressão de suprimento 1 MPa       | 1.4 MPa                    |
| Pressão de entrada 1 psi          | 203 psi                    |
| Certificado                       | UL - Recognized (OL)       |
| Em conformidade com LABS          | VDMA24364 zona III         |
| Peso do produto                   | 1220 g                     |
| Observação sobre os materiais     | Em conformidade com a RoHS |
| Material de vedações              | NBR                        |
| Material da caixa                 | Alumínio fundido<br>Aço    |