


Bico de conexão da mangueira N-3/4-P-19

Número de referência: 3613

FESTO



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Largura nominal | 16.5 mm |
| Tipo de vedante no perno aparafusado | Anel vedante |
| Posição de montagem | Qualquer um |
| Desenho | Desenho reto |
| Tamanho da embalagem | 1 |
| Pressão de operação para toda a faixa de temperatura | -0.95 bar...16 bar |
| Meio de funcionamento | Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Nota sobre o meio operacional/controlo | A operação lubrificada é possível (no caso em que a operação lubrificada será sempre obrigatória) |
| Classe de resistência à corrosão (CRC) | 2 - tensão moderada da corrosão |
| Em conformidade com LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura ambiente | -10 °C...60 °C |
| Torque de aperto máx. | 40 Nm |
| Peso do produto | 33.61 g |
| Conexão pneumática 1 | Rosca externa G3/4 |
| Conexão pneumática 2 | Para diâmetro interno do tubo de 19 mm |
| Observação sobre os materiais | Em conformidade com a RoHS |
| Material da caixa | Alumínio anodizado |