

# Ventosa com conexão VAS-55-1/4-NBR

Número de referência: 36144

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                                   | Valor                                                          |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Largura nominal                                  | 4 mm                                                           |
| Diâmetro da ventosa                              | 55 mm                                                          |
| Diâmetro efetivo da ventosa                      | 44 mm                                                          |
| Posição de conexão                               | Em cima                                                        |
| Formato da ventosa                               | Redondo, plano                                                 |
| Pressão operacional                              | -0.095 MPa...0 MPa<br>-0.95 bar...0 bar<br>-13.775 psi...0 psi |
| Pressão operacional nominal                      | -0.07 MPa<br>-0.7 bar<br>-10.15 psi                            |
| Meio de funcionamento                            | Ar atmosférico de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:...]           |
| Em conformidade com LABS                         | VDMA24364-A1-L                                                 |
| Temperatura ambiente                             | -20 oC...80 oC                                                 |
| Esforço de arranque em vácuo a 70%               | 106 N                                                          |
| Força de retenção na pressão operacional nominal | 106 N                                                          |
| Rosca de montagem                                | G1/4                                                           |
| Montagem da ventosa                              | G 1/4                                                          |
| Conexão de vácuo                                 | G1/4                                                           |
| Cor                                              | Preto                                                          |
| Dureza da margem                                 | 70 +/- 5                                                       |
| Material do punhão aparafusado                   | Zinco fundido                                                  |
| Observação sobre os materiais                    | Em conformidade com a RoHS                                     |
| Material da ventosa                              | NBR                                                            |