


# Válvula reguladora de fluxo unidirecional

## GG-1/4-3/8

Número de referência: 3633

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                                               | Valor                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Função da válvula                                            | Função sem retenção de controlo de fluxo                                                          |
| Conexão pneumática 1                                         | G1/4                                                                                              |
| Conexão pneumática 2                                         | G1/4                                                                                              |
| Tipo de atuação                                              | Mecânico                                                                                          |
| Elemento de ajustamento                                      | Rolete                                                                                            |
| Tipo de montagem                                             | Pelo orifício de passagem                                                                         |
| Taxa de fluxo nominal padrão na direção de controlo do fluxo | 870 l/min                                                                                         |
| Taxa de fluxo nominal padrão na direção sem retorno          | 1150 l/min                                                                                        |
| Pressão operacional                                          | 0.03 bar...8 bar<br>0.43 psi...116 psi                                                            |
| Temperatura ambiente                                         | -10 oC...60 oC                                                                                    |
| Material da caixa                                            | Liga de alumínio forjada                                                                          |
| Posição de montagem                                          | Qualquer um                                                                                       |
| Meio de funcionamento                                        | Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                                               |
| Nota sobre o meio operacional/controlo                       | A operação lubrificada é possível (no caso em que a operação lubrificada será sempre obrigatória) |
| Em conformidade com LABS                                     | VDMA24364-B2-L                                                                                    |
| Temperatura do meio                                          | -10 oC...60 oC                                                                                    |
| Peso do produto                                              | 380 g                                                                                             |
| Material de vedações                                         | NBR                                                                                               |