


Ligante para tubo espiral PKB-50-BL

Número de referência: 3656

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	para feixe de tubos com diâmetro máx. de 50 mm
Diâmetro externo	6 mm
Diâmetro interior	4 mm
Informação da aplicação	12 mangueiras com diâmetro exterior de 12 mm 28 mangueiras com diâmetro exterior de 8 mm 50 mangueiras com diâmetro exterior de 6 mm 60 mangueiras com diâmetro exterior de 4 mm
Comprimento do tubo	50 m
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Peso do produto por comprimento	0.0146 kg/m
Cor	Azul
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material do tubo	PE