

# Cabo de conexão NHSB-A1-0,6-BLG3-LE3-PU8-2XBB

Número de referência: 3673475

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                                       | Valor                                                                              |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Comprimento do tubo protetor                         | 0.6 m                                                                              |
| Posição de montagem                                  | Qualquer um                                                                        |
| Uso externo                                          | Áreas de aplicação protegidas contra o clima Classe C1 de acordo com a IEC 60654-1 |
| Faixa da tensão de operação CC                       | 0 V...30 V                                                                         |
| Em conformidade com LABS                             | VDMA24364 zona III                                                                 |
| Humidade relativa                                    | 5 - 100 %<br>Condensação                                                           |
| Nível de proteção                                    | IP65<br>IP67<br>IP69K<br>NEMA 4                                                    |
| Temperatura ambiente                                 | -20 oC...60 oC                                                                     |
| Temperatura ambiente com instalação de cabo flexível | -5 oC...60 oC                                                                      |
| Ligação elétrica 1                                   | Conector reto, 3 pinos                                                             |
| Ligação elétrica 2                                   | Aberto, 3 fios                                                                     |
| Meio de funcionamento                                | Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                |
| Nota sobre o meio operacional/controlo               | É possível o funcionamento com a lubrificação com óleo                             |
| Conexão pneumática                                   | Para tubos de diâmetro externo 8 mm                                                |
| Raio de curvatura mín. do cabo                       | 100 mm                                                                             |
| Composição do cabo                                   | 3 x 0,75 mm <sup>2</sup>                                                           |
| Peso do produto                                      | 280 g                                                                              |
| Observação sobre os materiais                        | Em conformidade com a RoHS                                                         |
| Material condutor de proteção                        | PA                                                                                 |
| Material do acessório da conduta protetora           | PA                                                                                 |
| Material da bainha do cabo                           | PVC                                                                                |
| Material de vedações                                 | TPE                                                                                |