

# Dedo da garra adaptativa DHAS-GF-60-U-BU

Número de referência: 3998967

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	60
Posição de montagem	Qualquer um
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Adequação para a produção de baterias de íões de lítio	O produto corresponde à definição dos produtos da Festo para a aplicação na produção de baterias: Não se podem utilizar metais com mais de 1% de massa em cobre, zinco ou níquel. Exceções: níquel em aços, superfícies niqueladas quimicamente, placas de circuito impresso, cabos, conectores elétricos e bobinas
Alimentação segura	Ver informação complementar do material
Temperatura ambiente	10 oC...50 oC
Peso do produto	7 g
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material dos dentes de fixação	TPE-U(PU)