

Indicador de pressão OH-22-RT

Número de referência: 4131

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Posição de montagem	Qualquer um
Pressão operacional	1.4 bar...8 bar
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nota sobre o meio operacional/controlo	A operação lubrificada é possível (no caso em que a operação lubrificada será sempre obrigatória)
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura do meio	-10 oC...45 oC
Temperatura ambiente	-10 oC...45 oC
Peso do produto	25 g
Tipo de montagem	Instalação do painel de controlo com o diâmetro 22,5
Conexão pneumática	G1/8
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS