

Contra-mancal
EAMG-U1-60-G2

Cód. do item: 4164963

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	60
Posição de instalação	Indiferente
Máx. rotação	6000 1/min
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-25 oC...60 oC
Umidade relativa do ar	0 - 95%
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Peso do produto	37 g
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS