


Válvula de botão de pressão F-3-M5

Número de referência: 4452

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Função da válvula	3/2 vias, fechadas, monoestáveis
Caudal nominal normal (normalizado de acordo com a norma DIN 1343)	80 l/min
Porta de trabalho pneumática	M5
Pressão operacional	-0.9 bar...8 bar
Método de reposição	Mola mecânica
Tipo de controlo	Direto
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Peso do produto	235 g
Conexão pneumática 1	M5
Conexão pneumática 2	M5
Conexão pneumática 3	M5