



Válvula pneumática J-5-PK-3

Número de referência: 4503

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Função da válvula	Solenoide duplo, 5/2 vias
Caudal nominal normal (normalizado de acordo com a norma DIN 1343)	105 l/min
Porta de trabalho pneumática	PK-3
Pressão operacional	1 bar...8 bar
Construção	Assento axial
Largura nominal	2.5 mm
Tempo de transferência	9 ms
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:--]
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	0 oC...60 oC
Peso do produto	130 g
Tipo de montagem	Na base de apoio Na estrutura de montagem Pelo orifício de passagem Alternativa:
Conexão pneumática 1	PK-3
Conexão pneumática 2	PK-3
Conexão pneumática 3	PK-3
Conexão pneumática 4	PK-3
Conexão pneumática 5	PK-3
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da base de apoio	Latão Reforçado com PPS
Material de vedações	NBR
Material da caixa	Polímero Zinco fundido