


Bloco distribuidor FR-12-M5

Cód. do item: 4525

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro nominal	4.1 mm
Posição de instalação	Indiferente
Pressão operacional por toda a faixa de temperatura	0 bar...16 bar
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Observação sobre o meio de operação/controle	Admite operação com ar lubrificado (uso obrigatório de ar lubrificado na operação posterior)
Classe de resistência à corrosão KBK	2 - resistência moderada à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Torque de aperto nominal	3.5 Nm
Tolerância a torque de aperto nominal	± 20 %
Peso do produto	40 g
Número de saídas	12
Número de entradas de alimentação	1
Conexão pneumática 1	Rosca fêmea G1/8
Conexão pneumática 2	Rosca fêmea M5
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material corpo	Alumínio anodizado