


Válvula solenoide MOFH-3-M5

FESTO

Cód. do item: 4543



Ficha técnica

Característica	Valor
Função de válvula	3/2 aberta monoestável
Tipo de acionamento	elétrico
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)	46 l/min
Conexão de trabalho pneumática	M5
Pressão operacional	0 MPa...0.65 MPa 0 bar...6.5 bar
Estrutura	Assento de prato
Tipo de retorno	Mola mecânica
Certificação	c UL us - Recognized (OL)
Diâmetro nominal	1.5 mm
Função do escape	Não estrangulável
Tipo de vedação	mole
Posição de instalação	Indiferente
Acionamento manual auxiliar	Com trava
Tipo de comando	Direto
Sentido da vazão	Não reversível
Tempo de comutação desligado	8.5 ms
Tempo de acionamento ligado	12 ms
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Observação sobre o meio de operação/controle	Admite operação com ar lubrificado (uso obrigatório de ar lubrificado na operação posterior)
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura do meio	-15 oC...60 oC
Temperatura ambiente	-15 oC...40 oC
Tipo de fixação	com orifício de passagem
Conexão pneumática 1	M5
Conexão pneumática 2	M5
Conexão pneumática 3	M5