



Válvula de botão de pressão T-5/3-1/4

Número de referência: 4578

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Função da válvula	5/3 fechada
Tipo de atuação	Manual
Caudal nominal normal (normalizado de acordo com a norma DIN 1343)	680 l/min
Porta de trabalho pneumática	G1/4
Pressão operacional	0.2 MPa...1 MPa 2 bar...10 bar
Largura nominal	7 mm
Princípio de vedação	Suave
Tipo de controlo	Pilotado
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Peso do produto	1160 g
Conexão pneumática 1	G1/4
Conexão pneumática 2	G1/4
Conexão pneumática 3	G1/4