


Conjunto de montagem axial EAMM-A-T46-80P

Número de referência: 4624170

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Comprimento nominal	63.1 mm
Posição de montagem	Qualquer um
Velocidade rotacional máx.	8000 1/min
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-25 oC...60 oC
Humidade relativa	0 - 95 %
Nível de proteção	IP40
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Momento de inércia	3.2 kgmm ²
Torque transmissível	10 Nm
Peso do produto	840 g
Código da interface, atuador	T46
Código da interface, Motor in	80P
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS