

Eixo motor DARF-Q11-35/40

Número de referência: 4835939

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	35 40
Para diâmetro do pistão	Ø35 Ø40
Construção	Eixo motor
Classe de resistência à corrosão (CRC)	1 - Baixa resistência à corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Peso do produto	350 g
Tipo de montagem	Pelo orifício de passagem e manga central
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material dos parafusos	Aço niquelado