

## Eixo motor DARF-Q11-12

Número de referência: 4835942

FESTO



### Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	12
Para diâmetro do pistão	Ø12
Construção	Eixo motor
Classe de resistência à corrosão (CRC)	1 - Baixa resistência à corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Peso do produto	38 g
Tipo de montagem	Pelo orifício de passagem e manga central
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material dos parafusos	Aço niquelado