


Manivela VAOH-F7-9-H9-A-22

Número de referência: 4895383

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Comprimento	113 mm
Tipo de atuação	Manual
Posição de montagem	Qualquer um
Largura das faces	9 mm
Classe de resistência à corrosão (CRC)	3 - Risco de corrosão alto
Em conformidade com LABS	VDMA24364 zona III
Peso do produto	40 g
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da alavanca de acionamento manual	Aço inoxidável de liga alta
Número do material da alavanca manual	1.4301