


Válvula acionada por haste V/O-3-1/8

Número de referência: 4938

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Função da válvula	3/2 vias, solenoide simples, aberto/fechado
Tipo de atuação	Mecânico
Caudal nominal normal (normalizado de acordo com a norma DIN 1343)	140 l/min
Porta de trabalho pneumática	G1/8
Pressão operacional	-0.95 bar...8 bar
Construção	Assento axial
Largura nominal	3.5 mm
Tipo de controlo	Direto
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [-:::-]
Nota sobre o meio operacional/controlo	A operação lubrificada é possível (no caso em que a operação lubrificada será sempre obrigatória)
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Força de atuação	28 N
Força de atuação para posição normalmente fechada	37.53 N
Peso do produto	90 g
Tipo de montagem	Pelo orifício de passagem
Conexão pneumática 1	G1/8
Conexão pneumática 2	G1/8
Conexão pneumática 3	G1/8
Material de vedações	NBR
Material da caixa	Alumínio anodizado