

Acoplamento EAMD-56-46-32-23X27

Cód. do item: 5063745

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro de montagem 1	32 mm
Diâmetro de montagem 2	23 mm
Tamanho	56
Comprimento nominal	46,5 mm
Posição de instalação	Indiferente
Máx. rotação	5500 1/min
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-25 oC...60 oC
Umidade relativa do ar	0 - 95%
Temperatura ambiente	-25 oC...60 oC
Momento de inércia	151 kgmm ²
Torque transmissível	60 Nm
Peso do produto	390 g
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS