


Montagem de perfil EAHF-L2-25-P-S

Número de referência: 5183153

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	25
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Adequação para a produção de baterias de íões de lítio	O produto corresponde à definição dos produtos da Festo para a aplicação na produção de baterias: Não se podem utilizar metais com mais de 1% de massa em cobre, zinco ou níquel. Exceções: níquel em aços, superfícies niqueladas quimicamente, placas de circuito impresso, cabos, conectores elétricos e bobinas
Classe de sala limpa	Elemento instalado estaticamente, não é possível uma avaliação significativa de acordo com a norma ISO 14644-1
Peso do produto	4 g
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da placa	Liga de alumínio anodizado forjada