

Elemento de comando VAOH-P15-H13

Número de referência: 5196471

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Curso	20 mm
Diâmetro do pistão	50 mm
Posição de montagem	Qualquer um
Detecção de posição	Através do sensor de proximidade
Pressão operacional	1 bar
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364 zona III
Peso do produto	1350 g
Conexão pneumática 1	G1/8
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS