

Coletor
MHA4-PR6-3-1/4
Número de referência: 525236

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
N.º máx. de posições da válvula	6
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Peso do produto	1080 g
Tipo de montagem, base de apoio	Pelo orifício de passagem Com guia H
Tipo de válvula de montagem	Com rosca fêmea
Conexão pneumática 1/33	G3/8
Conexão pneumática 2	Rosca fêmea G1/4
Conexão pneumática 3/11	G3/8
Material da base de apoio	Liga de alumínio forjada