

Tubo plástico
PAN-V0-12X1,5-RT
Número de referência: 525477

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro externo	14 mm
Diâmetro exterior do conector rápido roscado	12 mm
Raio de curvatura relevante para a taxa de fluxo	65 mm
Diâmetro interior	9 mm
Raio de curvatura mín.	43 mm
Características do tubo	com aptidão para cadeias de energia
Pressão de operação para toda a faixa de temperatura	-0.095 MPa...0.3 MPa -0.95 bar...3 bar -13.775 psi...43.5 psi
Pressão da operação dependente da temperatura	-0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 bar...12 bar -13.775 psi...174 psi
Observação sobre a pressão operacional	Óleo mineral: máx. 0,3 MPa a máx. 90 °C Água: máx. 0,3 MPa a máx. 90 °C
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:...] Óleo mineral Água (líquida, sem gelo)
Material de teste contra incêndios	UL94 V-0 (revestimento)
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-30 oC...90 oC
Peso do produto por comprimento	0.133 kg/m
Conexão pneumática	Para união rápida com diâmetro externo de 12 mm
Cor	Vermelho
Dureza da margem	A 72 +/-4 D 57 +/-3
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material do tubo	PA12-P PVC-P