

Conjunto de montagem CRSMB-8-32/100

Número de referência: 525565

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	8
Desenho	Para cilindros redondos
Posição de montagem	Qualquer um
Para diâmetro do pistão	Ø32 - Ø100
Classe de resistência à corrosão (CRC)	4 - Resistência particularmente muito elevada à corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Alimentação segura	Ver informação complementar do material
Nível de proteção	IP65 IP68 IP69K
Temperatura ambiente	-40 oC...90 oC
Peso do produto	3 g
Tipo de montagem	Unido
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da caixa	Alumínio anodizado TPE-U(PU)