

Conexão de barra FBA-1-SL-5POL

Número de referência: 525634

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tipo de montagem	Pelo orifício de passagem
Posição de montagem	Qualquer um
Peso do produto	26 g
Ligação elétrica	9 pinos/5 pinos Tomada reta/conector macho reto Sub-D / -
Faixa da tensão de operação CC	24 V
Limite de corrente	4 A
Nível de proteção	IP40
Temperatura ambiente	-5 oC...50 oC
Temperatura de armazenamento	-20 oC...70 oC
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da caixa	PA
Cor da caixa	Preto
Material dos contactos do pino	Bronze Dourado