

Conexão de barra FBSD-KL-2X5POL

Número de referência: 525635

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tipo de montagem	Pelo orifício de passagem
Posição de montagem	Qualquer um
Peso do produto	20 g
Ligação elétrica	5 pinos/5 pinos Terminal de tomada/parafuso angular
Faixa da tensão de operação CC	24 V
Limite de corrente	12 A
Secção cruzada da conexão	0.2 mm²...2.5 mm²
Nível de proteção	IP20
Temperatura ambiente	-5 oC...50 oC
Temperatura de armazenamento	-20 oC...70 oC
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Material da caixa	PA
Cor da caixa	Preto
Material dos contactos do pino	Bronze Dourado