


Ventosa com conexão ESS-30-GT-G1/8-I

Número de referência: 525970

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Compensador da altura do suporte da ventosa	3.5 mm
Raio mín. da ferramenta	26 mm
Largura nominal	2.5 mm
Diâmetro da ventosa	30 mm
Volume de sucção	2.4 cm ³
Posição de montagem	Qualquer um
Formato da ventosa	Redondo, profundo
Pressão operacional	-0.95 bar...0 bar
Pressão operacional nominal	-0.7 bar
Meio de funcionamento	Ar atmosférico de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-A1-L
Temperatura ambiente	-10 oC...80 oC
Força de retenção na pressão operacional nominal	36 N
Carga transversal à pressão operacional nominal	13 N
Peso do produto	14 g
Tipo de montagem	Através da porta de vácuo
Conexão de vácuo	G1/8
Cor	Castanho avermelhado
Dureza da margem	72 +/- 5
Material do punhão aparafusado	Liga de alumínio forjada
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da ventosa	Vulkollan