

Ventosa com conexão ESS-40-BT-M6

Número de referência: 525989

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Compensador da altura do suporte da ventosa	9 mm
Raio mín. da ferramenta	35 mm
Largura nominal	2.5 mm
Diâmetro da ventosa	40 mm
Volume de sucção	9.8 cm ³
Posição de montagem	Qualquer um
Atribuição do suporte da ventosa	Tamanho 4
Formato da ventosa	Foles redondos, 1,5 convoluções
Pressão operacional	-0.95 bar...0 bar
Pressão operacional nominal	-0.7 bar
Meio de funcionamento	Ar atmosférico de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:...]
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-A1-L
Temperatura ambiente	-10 °C...80 °C
Força de retenção na pressão operacional nominal	59 N
Carga transversal à pressão operacional nominal	22 N
Peso do produto	18 g
Tipo de montagem	Através da porta de vácuo
Conexão de vácuo	M6
Cor	Castanho avermelhado
Dureza da margem	72 +/- 5
Material do punhão aparafusado	Liga de alumínio forjada
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da ventosa	Vulkollan