



# Ventosa com conexão ESS-50-BT-M6

Número de referência: 525993

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                                   | Valor                                                |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Compensador da altura do suporte da ventosa      | 10 mm                                                |
| Raio mín. da ferramenta                          | 40 mm                                                |
| Largura nominal                                  | 2.5 mm                                               |
| Diâmetro da ventosa                              | 50 mm                                                |
| Volume de sucção                                 | 17.6 cm <sup>3</sup>                                 |
| Posição de montagem                              | Qualquer um                                          |
| Atribuição do suporte da ventosa                 | Tamanho 4                                            |
| Formato da ventosa                               | Foles redondos, 1,5 convoluções                      |
| Pressão operacional                              | -0.95 bar...0 bar                                    |
| Pressão operacional nominal                      | -0.7 bar                                             |
| Meio de funcionamento                            | Ar atmosférico de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:...] |
| Classe de resistência à corrosão (CRC)           | 2 - tensão moderada da corrosão                      |
| Em conformidade com LABS                         | VDMA24364-A1-L                                       |
| Temperatura ambiente                             | -10 oC...80 oC                                       |
| Força de retenção na pressão operacional nominal | 100 N                                                |
| Carga transversal à pressão operacional nominal  | 39 N                                                 |
| Peso do produto                                  | 24 g                                                 |
| Tipo de montagem                                 | Através da porta de vácuo                            |
| Conexão de vácuo                                 | M6                                                   |
| Cor                                              | Castanho avermelhado                                 |
| Dureza da margem                                 | 72 +/- 5                                             |
| Material do punhão aparafusado                   | Liga de alumínio forjada                             |
| Observação sobre os materiais                    | Em conformidade com a RoHS                           |
| Material da ventosa                              | Vulkollan                                            |