



Ventosa ESV-80-GT

Cód. do item: 526004

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Compensador de altura do suporte de ventosa	7.5 mm
Raio mínimo da ferramenta	100 mm
Diâmetro da ventosa	80 mm
Volume de sucção	28.6 cm ³
Posição de instalação	Indiferente
Estrutura	Redondo, formato de sino
Formato de ventosa	Redondo profundo
Pressão operacional	-0.95 bar...0 bar
Pressão de operação nominal	-0.7 bar
Meio de operação	Ar atmosférico seguindo o exemplo de ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Conformidade LABS	VDMA24364-A1-L
Temperatura ambiente	-10 oC...80 oC
Força de remoção a 70% de vácuo	245 N
Força de retenção sob pressão de operação nominal	245 N
Força transversal sob pressão de operação nominal	99 N
Peso do produto	30.9 g
Tipo de fixação	por meio da conexão do vácuo
Cor	avermelhado
Dureza Shore	72 +/- 5
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material da ventosa com conector	Vulkollan