

Ventosa de vácuo ESV-40-BT

Número de referência: 526006

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Compensador da altura do suporte da ventosa	9 mm
Raio mín. da ferramenta	35 mm
Diâmetro da ventosa	40 mm
Volume de sucção	9.8 cm ³
Posição de montagem	Qualquer um
Construção	Foles
Formato da ventosa	Foles redondos, 1,5 convoluções
Pressão operacional	-0.95 bar...0 bar
Pressão operacional nominal	-0.7 bar
Meio de funcionamento	Ar atmosférico de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Em conformidade com LABS	VDMA24364-A1-L
Temperatura ambiente	-10 oC...80 oC
Esforço de arranque em vácuo a 70%	59 N
Força de retenção na pressão operacional nominal	59 N
Carga transversal à pressão operacional nominal	22 N
Peso do produto	10.5 g
Tipo de montagem	Através da porta de vácuo
Cor	Castanho avermelhado
Dureza da margem	72 +/- 5
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da ventosa	Vulkollan