


Ventosa de vácuo ESV-50-BT

Número de referência: 526007

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Compensador da altura do suporte da ventosa	10 mm
Raio mín. da ferramenta	40 mm
Diâmetro da ventosa	50 mm
Volume de sucção	17.6 cm ³
Posição de montagem	Qualquer um
Construção	Foles
Formato da ventosa	Foles redondos, 1,5 convoluções
Pressão operacional	-0.95 bar...0 bar
Pressão operacional nominal	-0.7 bar
Meio de funcionamento	Ar atmosférico de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Em conformidade com LABS	VDMA24364-A1-L
Temperatura ambiente	-10 oC...80 oC
Esforço de arranque em vácuo a 70%	100 N
Força de retenção na pressão operacional nominal	100 N
Carga transversal à pressão operacional nominal	39 N
Peso do produto	16.2 g
Tipo de montagem	Através da porta de vácuo
Cor	Castanho avermelhado
Dureza da margem	72 +/- 5
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da ventosa	Vulkollan