

# Filtro LF-N1/8-D-5M-MICRO-H

Código da peça: 526302



Produto a ser descontinuado

Com placa terminal, dreno semi-automático.

Este produto só pode ser obtido através da Festo USA.

Produto será descontinuado. Disponível até 2016. Produto alternativo no Support Portal.

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                       | Valor   |
|--------------------------------------|---|
| Dimensões                            | Micro   |
| Série                                | D   |
| Posição de instalação                | vertical +/- 5°   |
| Grau de filtração                    | 5 µm  |
| Dreno                                | semi-automático   |
| Princípio construtivo                | Filtro sinterizado com separador centrífugo                     |
| Volume máximo do condensado          | 3 cm <sup>3</sup>   |
| Pressão de trabalho                  | 1 ... 10 bar  |
| Vazão nominal padrão                 | 290 l/min   |
| Meio operacional                     | Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [-:9:-]<br>Gases inertes |
| Classe de resistência à corrosão KBK | 2   |
| Classe de pureza do ar na saída      | Gases inertes<br>Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [6:8:4] |
| Temperatura do meio                  | -10 ... 60 °C   |
| Temperatura ambiente                 | -10 ... 60 °C   |
| Peso do produto                      | 64 g  |
| Tipo de fixação                      | com acessórios<br>Montagem na tubulação<br>Opcional:            |
| Conexão pneumática 1                 | NPT1/8-27   |
| Conexão pneumática 2                 | NPT1/8-27   |
| Observações sobre material           | Conforme RoHS   |
| Informação sobre material, filtro    | PE  |
| Informação sobre material, corpo     | Injetados de alumínio   |
| Informação sobre material, copo      | PC  |