

Manômetro
MA-50-0,25-R1/4-MPA-E-RG
Cód. do item: 526780

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Faixa de indicação	0 MPa...0.25 MPa
Norma correspondente	EN 837-1
Tamanho nominal do manômetro	50
Proteção contra explosão	Observe as considerações na certificação Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Estrutura	Manômetro com tubo Bourdon
Tipo de fixação	Válvulas reguladoras de fluxo inline
Meio de operação	Gases inertes Líquidos neutros
Observação sobre o meio de operação/controle	sem acetileno nenhum oxigênio
Pressão operacional	0 MPa...0.25 MPa 0 bar...2.5 bar 0 psi...36.25 psi
Fator de carga alternada	0.66
Classe de precisão de medição	2,5
Grau de proteção	IP43
Temperatura do meio	-20 oC...60 oC
Temperatura ambiente	-20 oC...60 oC
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Ponto de conexão	Lado de trás cêntrico
Conexão pneumática	R1/4
de materiais tocados pelo meio	Latão
Material do munhão aparafusado	Latão
Material corpo	ABS
Material da janela de inspeção	PMMA

Característica	Valor
Cor corpo	preto
Peso do produto	75 g
Escala	Escala simples MPa (interno)