


cabo com conector KMH-D-1

Código da peça: 527397

FESTO

para terminal de válvulas CPA-SC.



Ficha técnica

Característica	Valor
Tipo de fixação	Clipe
Posição de instalação	Nos dois lados
Peso do produto	11 g
Conexão elétrica	Soquete de 3 pinos
Tensão operacional nominal c.c.	60 V
Carga admissível de corrente	3 A
Comprimento do cabo	1 m
Diâmetro do cabo	1,3 mm
Estrutura do cabo	3x0,14
Código de cores, isolamento dos fios	Pino 1 = preto Pino 2 = azul Pino 3 = vermelho
Classe de proteção	IP40
Temperatura ambiente	-40 ... 105 °C
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material cable sheath	PVC
Material housing	POM
Material electrical contact	bronze galvanizado