

Conectores SD-SUB-D-ST25

Número de referência: 527522

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tipo de montagem	Pelo orifício de passagem
Posição de montagem	Qualquer um
Peso do produto	51 g
Ligação elétrica	25 pinos Conectores Sub-D
Faixa da tensão de operação CC	250 V
Faixa da tensão operacional CA	250 V
Limite de corrente	5 A
Conector do cabo	Pg11
Diâmetro do cabo permissível	7 mm...12 mm
Nível de proteção	IP65
Temperatura ambiente	-20 oC...80 oC
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da caixa	PA
Material de vedações	NBR
Material dos contactos do pino	Liga de cobre Dourado